

AUSDIGISERITW

DESCRIZIONE

Termoadesivo bianco per tessuti scuri, per sistema DIGISERI Laser e Solvent. Da utilizzare per stampe fatte con **tutti** i plotter a solvente-ecosolvente e con **tutte** le stampanti **senza Toner Bianco e già trattate con la barriera AUSDIGISERIBAR.**

SPECIFICHE

AUSDIGISERITW è una miscela di polimeri in dispersione acquosa

ATTREZZATURE

Impianto serigrafico



SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali o sintetici di **colore scuro**

AUSDIGISERITW è un **termoadesivo bianco per tessuti scuri o colorati**, formulato per la stampa serigrafica. Consigliato l'utilizzo di telai da **43 a 21 fili**. Da utilizzare **in combinazione** con la carta transfer **AUCFCDIGISER11** per il **Laser** e **AUCPSDIGISER1** per il **Solvente-ecosolvente**. Il termoadesivo *solo* per il **Laser** va utilizzato, come **ultimo passaggio**, dopo la barriera bianca **AUSDIGISERIBAR**. Per il **Solvent** *non* occorre la barriera.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

1 Il **termoadesivo è pronto all'uso**. In caso di necessità, diluirlo al 5% con acqua. Mescolare bene prima dell'uso.

2 **Mettere a registro il telaio serigrafico** con la carta transfer **AUCFCDIGISER11** (Laser) o **AUCPSDIGISER1** (Solvent). **Stampare il termoadesivo bianco AUSDIGISERITW e asciugare in forno** (max 70°C) per 40"-50" o **all'aria** per almeno 2 ore.

3 **Posizionare** il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto.

Procedere all'applicazione con termopressa:

Senza protezione

Pressa pneumatica: 165°C per 18"-20" - pressione 5atm

Pressa manuale: 165°C per 18"-20" - pressione alta

Con protezione (1 strato di stuoia di poliestere MA STUOI 04)

Pressa pneumatica: 170°C per 20"-25" - pressione 5atm

4 **Pressa manuale:** 170°C per 20"-25" - pressione alta

5 **Rimuovere a freddo** la carta transfer.

6 **Per una migliore resistenza al lavaggio** è necessario **ripressare con velina antiadesiva (AU CFC VELIN)** per **5"** in caso di applicazione **senza protezione** o per **10"** in caso di applicazione **con protezione**.

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **30°C**, dopo almeno 48 ore dall'applicazione. Stirare al rovescio o con un protezione. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 0.5 Kg - 1 Kg - 5 Kg

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.