

AUSPRIPELMW

DESCRIZIONE	Primer poliuretanico liquido trasparente per pelli e finte pelli	
SPECIFICHE	AUSPRIPELMW è una miscela di polimeri in dispersione acquosa	
ATTREZZATURE	Aria compressa con pistola a spruzzo o Pennello	
SUPPORTI	Pelli naturali o sintetiche, spalmati in PVC e PU.	AUSPRIPELMW è un primer liquido trasparente indicato per far aderire perfettamente le stampe realizzate con le carte transfer per plotter a solvente-ecosolvente PSSOFT, PSSOFTKR e PSSOFTKR2. Conferisce alle stampe resistenza all'abrasione e alla torsione. Utilizzabile anche con le carte transfer laser per pelle.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	AUSPRIPELMW si utilizza prima di applicare le stampe transfer su supporto pulito, asciutto, senza polvere oli o grassi. Va diluito con acqua nella misura del 100÷400%. Per i supporti più assorbenti usare una maggiore diluizione. 1 Applicare il primer preferibilmente a spruzzo. In alternativa si può utilizzare un qualsiasi pennello per smalti, vernici e impregnanti. Spruzzare 2 mani di primer, entrambi ad incrocio, lasciando asciugare il supporto per almeno 1h tra una mano e l'altra. 2 N.B.: È sconsigliata l'applicazione con pennello su superfici molto assorbenti. Prima di applicare le stampe far asciugare il supporto per 2 ore a temperatura ambiente o almeno ½ ora in forno ventilato a 35-40°C . 3 Proseguire seguendo le istruzioni contenute nelle schede prodotto delle carte transfer di riferimento. 4
---------	---

AVVERTENZE	L'adesione massima delle stampe si ottiene dopo 48h dall'applicazione del primer. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Teme il gelo. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per 3 mesi.	STOCAGGIO
------------	---	--	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 0,5 Kg – 1 Kg – 10 Kg

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.