



PSGLOSST80



DESCRIZIONE	Termoadesivo in PU trasparente per stampa e taglio per la personalizzazione di tessuti chiari - Effetto lucidissimo	
SPECIFICHE	PSGLOSST80 è costituita da un liner in PET trasparente non adesivo di 100 µm e da un film poliuretanico di 80 µm.	
ATTREZZATURE	Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex + (eventuale) plotter da taglio + termopressa o calandra	
SUPPORTI	Cotone, poliestere, acrilici e simili bianchi o di colore chiaro.	PSGLOSST80 è un termoadesivo poliuretanico trasparente che assicura un effetto lucidissimo , una mano vellutata ed un dettaglio altissimo .

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	1	Stampare il lato opaco (lato interno della bobina) del termoadesivo, usando un profilo colore "generic heat transfer sheet" o "generic clear film". Temperatura delle piastre compresa tra i 40°C ed i 45°C. Stampare in modalità speculare.
	2	Passaggio eventuale. Per scontornare l'immagine stampata utilizzare un plotter da stampa e taglio oppure un plotter da taglio impostando i crocini di registro previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio con una lama per vinile generico. Regolare la lama, mediante test-cut successivi, in modo da non incidere il liner in PET utilizzando valori di pressione prossimi a 70-90 g e velocità max di 20cm/sec. N.B. Intagliare a freddo, diverse ore dopo la stampa, oppure a caldo su zona trasparente (esterna al colore). Togliere lo sfrido solo a stampa perfettamente asciutta (dopo 12 ore).
	3	Posizionare il lato stampato del termoadesivo a contatto con il tessuto a stampa perfettamente asciutta (dopo 12 ore).
	4	Pressa pneumatica: 155°C - 165°C per 17"-20" - pressione 4atm Pressa manuale: 155°C - 165°C per 17"-20" - pressione medio-alta
	5	Rimuovere il liner a freddo.
	6	Ripressare per altri 10" con della velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per ottenere un effetto semilucido. Quindi rimuovere a caldo la velina.

AVVERTENZE	Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C. Stirare al rovescio o con una protezione. Può essere applicato anche su pelle ad una temperatura di 130°C e su alcuni tipi di nylon a 150°C (eseguire sempre dei test di applicazione perché questi materiali potrebbero avere già un trattamento superficiale). Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCCAGGIO
------------	--	---	------------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Allestimenti disponibili: 490mm x 25mtl - 490mm x 5mtl - 490mm x 2,5mtl

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.