



PSSUBLICOLOR



DESCRIZIONE

Termoadesivo per stampa e taglio per la personalizzazione di tessuti scuri (Ideale per abbigliamento sportivo con colorazioni sublimatiche)

SPECIFICHE

PSSUBLICOLOR è costituito da un **carrier in PET termostabilizzato** di 100 g/m² con spessore di 75 µm, uno **strato termoadesivo poliuretanico** con spessore di 100 µm, uno strato barriera con spessore di 20 µm ed una **finitura polimerica composita** con spessore di 20 µm.

ATTREZZATURE

Plotter da stampa a solvente, ecosolvente e latex + (eventuale) plotter da taglio + termopressa

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici di colore scuro. Ideale per il trasferimento su **abbigliamento sportivo in poliestere** colorato con **inchiostri sublimatici**.




CARATTERISTICHE

PSSUBLICOLOR blocca la risalita delle colorazioni sublimatiche. **Ben intagliabile e coprente**. Garantisce un **effetto finale morbido e sottile**.

IMPIEGO

1



Stampare il lato opaco del termoadesivo, usando un **profilo colore tipo vinile generico**. **Temperatura delle piastre** compresa tra i 35°C ed i 40°C. **Stampare al dritto**.

2



Passaggio eventuale. Per **scontornare** l'immagine stampata utilizzare un **plotter da stampa e taglio** oppure un **plotter da taglio** impostando i **crocini di registro** previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio rispettando le seguenti indicazioni: **lama per vinile spesso e rifrangente**. Regolare la lama, mediante test-cut successivi, in modo da non incidere il PET utilizzando **valori di pressione prossimi a 110 g e velocità medio-bassa**.

3



Aspettare che la stampa asciughi perfettamente. Attendere **dalle 6 alle 24 ore**, poi **rimuovere** il carrier in PET (senza deformare l'immagine) e **posizionare** il termoadesivo sul tessuto con il lato stampato verso l'alto. **In caso di grafica prespaziata**, sfidare prima e poi rimuovere il termoadesivo stampato dal liner con un **application tape** (A.T.900), resistente ad alte temperature.

4



Proteggere l'immagine stampata con **due fogli di velina antiadesiva (AU CFC VELIN)**, in caso di application tape solo con un foglio:

Pressa pneumatica: 145°C per 12" o 150°C per 8" - pressione 5atm

Pressa manuale: 145°C per 12" o 150°C per 8" - pressione media

5



Rimuovere a freddo la velina antiadesiva.

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **40°C o 60°C**. Stirare al rovescio. Per resistenze superiori utilizzare protettivo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 1500mm x 25mtl - 750mm x 25mtl - 500mm x 25mtl - 500mm x 3mtl

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.